

# Uložak za ucvršćivanje KP-4-80

Broj artikla: 178452

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta stezanja sa smerom delovanja	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom
Konstruktivna struktura	Prekretne ploče
Varijante	jednostrana klipnjača
Operating pressure MPa	$\leq 1$ MPa
Pogonski pritisak	$\leq 10$ bar
Release pressure (MPa)	$\geq 0,3$ MPa
Release pressure (bar)	$\geq 3$ bar
okrugli materijal za stezanje	4 mm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Statička sila držanja	80 N
Težina proizvoda	10 g
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	Opružni čelik
Material housing	Aluminijum eloksirano
Material clamp jaws	Mesing
Material piston	POM