

Jedinica za učvršćivanje KPE-8

Broj artikla: 178464

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta stezanja sa smerom delovanja | obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom |
| Konstruktivna struktura | Prekretne ploče |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Operating pressure MPa | ≤ 1 MPa |
| Pogonski pritisak | ≤ 10 bar |
| Release pressure (MPa) | $\geq 0,3$ MPa |
| Release pressure (bar) | ≥ 3 bar |
| okrugli materijal za stezanje | 8 mm |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Statička sila držanja | 350 N |
| Težina proizvoda | 240 g |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material spring | Opružni čelik |
| Material housing | Aluminijum eloksirano |
| Material clamp jaws | Mesing |
| Material piston | POM |