


# Senzor položaja SMPO-8E

Broj dela: 178563

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	za T-žleb
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Princip merenja	magnetni
Radni pritisak	2 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Temperatura okruženja	-15 °C...60 °C
Mogućnost reprodukovanja vrednosti praga	+/- 0,2 mm
Vreme uključivanja	22 ms
Vreme isključivanja	52 ms
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom može se postaviti u otvor odozgo
Funkcija ventila	3/2
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	11 g
Materijal kućišta	Aluminijum PA eloksirano visokolegirani čelik, nerđajući
Prikaz uklopnog stanja	optički
Vrsta zaštite	IP65
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L