

pulse valve



VZWE-E-M22C-M-G1-250-H

Broj artikla: 1795142

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Konstruktivna struktura | Ugaona izrada Membranski ventil |
| Način aktiviranja | električno |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | vijčano pričvršćen sa navojem |
| Priključak ventila 1 | G1 |
| Priključak ventila 2 | G1 |
| Nazivni prečnik | 25 mm |
| Funkcija ventila | 2/2 zatvoren, monostabilan |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Razlika pritiska | 0,35 bar |
| Vrsta resetovanja | mehanička opruga |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Pritisak medijuma | 0,35 ... 8 bar |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Protok Kv | 22 m ³ /h |
| Vreme uključenja | ≤ 30 ms |
| Vreme isključenja | ≤ 100 ms |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Broj materijala kućišta | EN AC-47100D |
| Material seals | NBR |
| Material screws | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala, vijak | 1.4301 |
| Material plunger tube | visokolegirani čelik |
| Material membrane | NBR-PA |
| Težina proizvoda | 420 g |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |
| Maks. pritezni moment, priključni navoj | 200 Nm |