

# Štedni vazdušni pištolj LSP-1/4-C

Broj artikla: 184318

FESTO

od plastike



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odzračna funkcija	Izduvavanje se može dozirati
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	120 l/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Nivo zvučnog pritiska	90 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	125 g
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj G1/4
Material housing	PA6 - ojačano