

Ručno pomoćno aktiviranje HAB-1/8

Broj artikla: 184585

FESTO

za odzračni vazduh



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4,1 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Funkcija ventila	Odzračni element
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	165 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	8 Nm
Vrsta pričvršćenja	navojno
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy