


# Ručno pomoćno aktiviranje HAB-1/4

Broj artikla: 184586

FESTO

za odzračni vazduh



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Funkcija ventila	Odzračni element
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi)	165 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Vrsta pričvršćenja	navojno
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy