


# Stezni modul EV-63-5

Broj artikla: 184859

FESTO

Sa funkcijom reseta



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	5 mm
Pritezna ploča	Ø 63
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni
Pogonski pritisak	≤ 6 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	-10 ... 40 °C
Težina proizvoda	100 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M3
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material membrane	TPE-U(PU)