

# Utičnica NTSD-GD-9

Broj artikla: 18493

FESTO

za ventilske blokove.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost                                       |
|--------------------------------|--|
| Vrsta pričvršćenja             | sa zatvorenom cevi                             |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno                                    |
| Težina proizvoda               | 25 g   |
| Električni priključak          | 4-polno<br>Ravna utičnica<br>Vijčana stezaljka |
| Područje pogonskog napona AC   | $\leq 250$ V                                   |
| Dozvoljeno strujno opterećenje | 16 A   |
| Navojni spoj kabla             | Pg9  |
| Dozvoljeni prečnik kabla       | 6 ... 8 mm                                     |
| Presek priključka              | 1,5 mm <sup>2</sup>                            |
| Mehanička zaštita              | IP67   |
| Temperatura okoline            | -5 ... 50 °C                                   |
| Temperatura ležaja             | -20 ... 70 °C                                  |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L                                 |
| Material housing               | PBT  |
| Material electrical contact    | Bakarna legura<br>Mesing                       |