

Utičnica senzora SIE-GD

Broj dela: 18494

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa zatvarajućom navrtkom
Težina proizvoda	13 g
Električni priključak	4-polni Ravna utičnica / vijčana stezaljka M12x1
Kodiranje prekidača	A
Opseg radnog pritiska DC	0 V...250 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	2.5 kV
Dozvoljeni prečnik kabla	4 mm...6 mm
Poprečni presek priključka	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal zatvarajuće navrtke	PA
Radni materijal zaptivki	CR FPM
Materijal utičnih kontakata	Mesing Bela bronza, premazana