

# Pripremna grupa FRC-1/4-D-MINI-KB

Broj artikla: 185805



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sastavljen od filter-regulacionog ventila, modula za razvodnik, pritisnog prekidača bez utičnice i zauljivača, sa elementima za pričvršćenje.

Sa ručnim ispustom kondenzata i metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Modul za grananje Senzor pritiska Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	22 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,2 bar
Normalni nazivni protok	980 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.200 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Material housing	Cink
Material bowl	PC