

Pripremna grupa FRC-1/4-D-MINI-KB-A

Broj artikla: 185806



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sastavljen od filter-regulacionog ventila, modula za razvodnik, pritisnog prekidača bez utičnice i zauljivača, sa elementima za pričvršćenje.

Sa automatskim ispuustom kondenzata i metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|--|
| Veličina | Mini |
| Serija | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretno dugme sa blokadom |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 40 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Modul za grananje Senzor pritiska Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina kondenzata | 22 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna korpa |
| Manometar | sa manometrom |
| Pogonski pritisak | 2 ... 12 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 12 bar |
| Maks. histerezis pritiska | 0,2 bar |
| Normalni nazivni protok | 980 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.200 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Material housing | Cink |
| Material bowl | PC |