

Pripremna grupa FRC-1/2-D-MIDI-KF-A



Broj artikla: 185848

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sastavljen od ručnog ventila za uključivanje i filter-regulacionog ventila, zauljivača, ventila za uključivanje sa elektromagnetnim kalemom 24 V DC bez utičnice, ventilom za postizanje pritiska sa modulom za odvojak sa tlačnim prekidačem, bez utičnice, sa elementima za pričvršćenje. Sa automatskim ispustom kondenzata i metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Modul za grananje Senzor pritiska On-off ventil Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom Sigurnosni pokretni ventil
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	3 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	2,5 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,25 bar
Normalni nazivni protok	1.220 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	4.000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Material housing	Cink
Material bowl	PC