


# Utični priključak QS-V0-G1/4-10

Broj artikla: 186318

FESTO

Spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestouglom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	8,5 mm
Material fire test	UL94 V-0 (housing) UL94 V-0 (releasing ring)
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice)
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	9 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	22 g
Vrsta pričvršćenja	External hex A/F 17
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm
Boja obruča	crno
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material of threaded seal	Aluminijum PBT
Material release ring	PBT
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući Mesing