

# Filter LF-1/2-D-5M-MAXI-A

Broj dela: 186466

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina konstrukcije                     | Maxi  |
| Serija                                    | D   |
| Ugradni položaj                           | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                            | 5 µm  |
| Odvod kondenzata                          | potpuno automatski  |
| Dizajn                                    | Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem                  |
| Maks. količina kondenzata                 | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita posude                            | Metalna zaštitna posuda   |
| Radni pritisak                            | 2 bar...12 bar  |
| Normalni nominalni protok                 | 3700 l/min  |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                     |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura skladištenja                  | -10 °C...60 °C  |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medija                        | 5 °C...60 °C  |
| Temperatura okruženja                     | 5 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                          | 1340 g  |
| Vrsta pričvršćenja                        | Ugradnja voda sa priborom   |
| Pneumatski priključak 1                   | G1/2  |
| Pneumatski priključak: 2                  | G1/2  |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen  |
| Materijal filtera                         | PE  |
| Materijal kućišta                         | Cink liven pod pritiskom  |
| Materijal omotača                         | PC  |