


# Utikač SEA-GS-M8

Broj artikla: 18696

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa navojnom šipkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	9 g
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikač ravni / priključak za lemljenje
Područje pogonskog napona DC	$\leq 60$ V
Područje pogonskog napona AC	$\leq 60$ V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Navojni spoj kabla	Pg7
Dozvoljeni prečnik kabla	3,5 ... 5 mm
Presek priključka	0,25 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA
Boja kućišta	crno
Material of union nut	Mesing niklovan
Material electrical contact	Mesing pozlaćeno