


# Kablovski distributer ASI-KVT-FK

Broj dela: 18786

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	7.2 g
Opseg radnog pritiska DC	75 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	60 V
Opterećenje struje	3 A
Poprečni presek priključka	1.5 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-30 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA
Materijal utičnih kontakata	Bronza