


Kablska utičnica ASI-SD-PG-M12

Broj artikla: 18789

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	27,6 g
Električni priključak	4-polno Ravna utičnica Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona AC	≤ 125 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	3 A
Navojni spoj kabla	Pg9
Presek priključka	0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA
Boja kućišta	crno
Material of union nut	Niklovano
Material electrical contact	Bronza