

# Plastično crevo PUN-CM-4-SW

Broj artikla: 188882

FESTO

Standardna O.D creva, za Qsa utične priključke, poliuretan (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno). Antistatično.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	4 mm
Radijus savijanja, merodavan za protok	17 mm
Unutrašnji prečnik	2,5 mm
Min. radijus savijanja	8 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Površinski otpor	0,01 ... 10 MOhm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,00993 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 4 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-U(PU)