

Vakuum hvataljka ESG-2

Broj dela: 189167

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik usisivača	2 mm
Ugradni položaj	vertikalno
Posebne karakteristike	antistatično
Dizajn	Priključak vakuma gore Vakuumski priključak bočno sa izjednačavanjem visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 1
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okruženja	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključak	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)