

Vakuum hvataljka ESG-8

Broj artikla: 189170

FESTO



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Prečnik vakuum hvataljke	8 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Posebne karakteristike	Antistatično
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak bočno sa kompenzacijom visine sa dugačkim kopezatorom visine
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 2
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključak	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)