

# Vakuum hvataljka ESG-80

Broj dela: 189178

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik usisivača	80 mm
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Priključak vakuma gore Vakuumski priključak bočno sa izjednačavanjem visine sa dugačkom kompenzacijom visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato okruglo duboko okruglo ekstra duboko okrugla membranska brtva 1,5-struka
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okruženja	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključak	G1/8 G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan