

Vakuum hvataljka ESG-200

Broj artikla: 189181

FESTO



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Prečnik vakuum hvataljke	200 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak bočno sa kompenzacijom visine sa dugačkim kopezatorom visine
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 6
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	FPM NBR PUR VMQ (silikon)