


# Držač ususne čašice ESH-HB-2-QS

Broj artikla: 189205

FESTO

bez kompenzacije visine, vakuumski priključak bočno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zapremina	0,418 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 2
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pričvršćenje vakuum hvataljke	Prečnik 4 mm
Vakuumski priključak	QS-6
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR Čelik
Material bracket	Aluminijum Nickel-plated brass POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik