


# Držač ususne čašice ESH-HB-5-G

Broj artikla: 189211

FESTO

bez kompenzacije visine, vakuumski priključak bočno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zapremina	1,921 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	91 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pričvršćenje vakuum hvataljke	M10
Vakuumski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material bracket	Aluminijum Nickel-plated brass POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik