

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HCL-4-PK

Broj dela: 189230

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	20 mm
Zapremina	1.535 cm ³
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Priključak vakuma gore sa izjednačavanjem visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 4
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	45 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Pričvršćenje usisnika	M6
Vakuumski priključak	PK-4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR Čelik
Materijal držača	Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik