

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HCL-5-G

Broj dela: 189231

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	30 mm
Zapremina	6.06 cm ³
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Priključak vakuma gore sa izjednačavanjem visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	169 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Pričvršćenje usisnika	M10
Vakuumski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal držača	Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik