


Držač ususne čašice ESH-HDL-1-PK

Broj artikla: 189244

FESTO

sa povećanom kompenzacijom visine, vakuumski priključak bočno,
pričvršćenje držača pomoću dve šestougaone navrtke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke	10 mm
Zapremina	0,15 cm ³
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno sa kompenzacijom visine
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 1
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	28 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pričvršćenje vakuum hvataljke	Prečnik 3 mm
Vakuumski priključak	PK-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR Čelik
Material bracket	Aluminijum Nickel-plated brass POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik