

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HDL-2-QS

Broj dela: 189245

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	10 mm
Zapremina	0.26 cm ³
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Vakuumski priključak bočno sa izjednačavanjem visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 2
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	33 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Pričvršćenje usisnika	Prečnik 4 mm
Vakuumski priključak	QS-6
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR Čelik
Materijal držača	Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik