

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HE-2-M5

Broj dela: 189254

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2 mm
Zapremina	0.036 cm ³
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Priključak vakuma gore
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 2
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	3 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumnog priključak
Pričvršćenje usisnika	Prečnik 4 mm
Vakuumski priključak	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	Aluminijumska legura za obrada NBR POM Čelik
Materijal držača	Oplemenjeni čelik