

# Vakuum hvataljka komplet ESS-10-BN

Broj artikla: 189374

FESTO

Iako zamenljivo,



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrednost   |
|---|--|
| Kompenzacije visine vakuum hvataljke          | 4 mm   |
| Min. radijus radnog predmeta R                | 20 mm  |
| Nazivni prečnik                               | 2 mm   |
| Prečnik vakuum hvataljke                      | 10 mm  |
| Zapremina vakuum hvataljke                    | 0,38 cm <sup>3</sup>                                 |
| Položaj priključka                            | gore   |
| Položaj ugradnje                              | proizvoljno  |
| Dodeljivanje držača vakuum hvataljke          | Veličina 3   |
| Oblik vakuum hvataljke                        | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki                     |
| Operating pressure MPa                        | -95 ... 0 kPa  |
| Pogonski pritisak                             | -0,95 ... 0 bar                                      |
| Operating pressure                            | -13,775 ... 0 psi                                    |
| Nominal operating pressure                    | -70 kPa  |
| Nazivni pogonski pritisak                     | -0,7 bar   |
| Nominal operating pressure (psi)              | -10,15 psi   |
| Pogonski medijum                              | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK                | 1 - Low corrosion stress                             |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-A1-L                                       |
| Food-safe                                     | See Supplementary material information               |
| Temperatura okoline                           | -10 ... 70 °C  |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku     | 4,7 N  |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska | 4,5 N  |
| Težina proizvoda                              | 1,8 g  |
| Vrsta pričvršćenja                            | preko vakuumskeg priključka                          |
| Vakuumski priključak                          | M4   |
| Boja  | crno   |
| Tvrdoća po Shoreu                             | 50 +/- 5   |
| Material of threaded plug                     | Mesing niklovan                                      |
| Materijal - napomena                          | RoHS komformnost                                     |
| Material suction cup                          | NBR  |