


Pljosnati kabl KASI-1,5-Z-100

Broj artikla: 18941

FESTO

za ASI-sistemske komponente.
Opseg isporuke 100 metara, crno



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Težina proizvoda	71 g
Područje pogonskog napona DC	≤ 75 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	3 A
Dužina kabla	100 m
Mehanička zaštita	IP65 kod zatvorenih krajeva žila
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	Gumena smesa
Boja izolacije	crno