


Uređaj za adresiranje ASI-PRG-ADR

Broj artikla: 18959

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Broj funkcijskih tastera	5
Fieldbus interface, protocol	AS-Interface SPEC 3.0
Dozvoljena struja opterećenja	100 mA
Otpornost na kratak spoj	Da
Otpornost na preopterećenje	postoji
Fieldbus interface, number of pins/wires	5
Fieldbus interface, type of connection	Utičnica
Fieldbus interface, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Prikaz	LCD-Display
Kontrolni elementi	5 keys Tastatura sa membranom
Dimenzije Š x D x V	34 mm x 210 mm x 80 mm
Nazivni pogonski napon DC	28 V
Napajanje	Litijumska baterija
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	610 g
Material housing	PA ojačan