

Prigušivač zvuka UOS-1-LF

Broj artikla: 1901207

FESTO

za primenu u vezi sa ventilom za uspostavljanje pritiska /odraživanje MS6-SV (sigurnosni ventil).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način zaptivanja na navojnom čepu	bez zaptivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	75 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem
Težina proizvoda	157,9 g
Pneumatski priključak	G1
Material of silencer insert	PE
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje