

# L utični spoj QSML-5/32H-U

Broj artikla: 190621

FESTO

sa utičnicom



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina  | Mini  |
| Nazivni prečnik                                     | 1,9 mm  |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno                                       |
| Oblik   | L-shape   |
| Veličina kontejnera                                 | 1   |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip                                 |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 1 MPa                                  |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                                  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 145 psi                               |
| Maritime classification                             | see certificate                                   |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                              |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress                          |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C                                     |
| Težina proizvoda                                    | 1,7 g   |
| Pneumatski priključak 1                             | Push-in sleeve diameter 5/32"                     |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 5/32"               |
| Ambient temperature Fahrenheit                      | 14 ... 140 °F                                     |
| Boja obruča   | sivo  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komfornost                                   |
| Material housing                                    | PBT   |
| Material release ring                               | POM   |
| Material of tubing seal                             | NBR   |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući                   |