

Distributer QSLV2-3/8-1/2-U

Broj dela: 190774

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Veličina konstrukcije | Standard |
| Nominalna širina | 6.8 mm |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca | Premaz |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Dizajn | Push-Pull princip |
| Veličina posude | 1 |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Maritime klasiifikacija | vidi sertifikat |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Maks. obrtni momenat pritezanja | 24 Nm |
| Težina proizvoda | 139 g |
| Broj izlaza | 2 |
| Broj dovodnih dovoda | 1 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak: 2 | za crevo-spoljašnji Ø 1/2 " " |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima | 14 °F...140 °F |
| Boja otpuštajućeg prstena | sivo |
| Materijal navojnog rukavca | Niklovani mesing |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | PBT |
| Materijal otpuštajućeg prstena | POM |
| Materijal crevne zaptivke | NBR |
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući |