

Nepovratni ventil H-QS-5/16-U

Broj artikla: 190844

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | Nepovratna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | QS-5/16 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-5/16 |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Normalni nazivni protok | 754 l/min |
| Pogonski pritisak | -1 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Material housing | Aluminijum |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Min. Diferencijalni pritisak, otvaranje | 0,1 bar |
| Min. Diferencijalni pritisak, zatvaranje | 0,2 bar |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 21 g |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |