


# Manometar PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Broj artikla: 1908519

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prikazno područje [bara]	0 ... 60 bar
Display range	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Odgovara standardu	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	63
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 6 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 60 bar
Operating pressure	0 ... 870 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	1,6
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Položaj priključka	Radial underneath
Pneumatski priključak	G1/4
materijali u dodiru sa medijumom	Mesing
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	Čelik
Material screen	PS
Boja kućišta	srebrno
Težina proizvoda	80 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Triple scale bara (eksterno) MPa (outer scale) psi (inner)