

# Nepovratni ventil HB-1/4-QSM-3/16-U

Broj dela: 190862

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                           | Vrednost   |
|--|--|
| Funkcija ventila                         | Nepovratna funkcija  |
| Pneumatski priključak 1                  | QS-3/16  |
| Pneumatski priključak: 2                 | 1/4 NPT  |
| Vrsta pričvršćenja                       | može se pričvrstiti zavrtnjem  |
| Normalni nominalni protok                | 216 l/min  |
| Radni pritisak                           | -1 bar...10 bar  |
| Temperatura okruženja                    | 0 °C...60 °C   |
| Materijal kućišta                        | Mesing   |
| Radni medij                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Min. diferencijalni pritisak otvaranja   | 0.1 bar  |
| Zatvaranje min. diferencijalnog pritiska | 0.2 bar  |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost                         | VDMA24364-B2-L   |
| Težina proizvoda                         | 24 g   |
| Napomena o materijalu                    | RoHS-usaglašen   |