

Regulacioni ventil diferencijalnog pritiska LRL-1/4-NPT-QS-5/16-U

Broj artikla: 190897


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Bez manometra, sa spoljašnjim navojem i QS-utičnim priključkom.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija kontrolera	Diferencijalni pritisak konstantan
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	QS-5/16
Vrsta pričvršćenja	navojno
Supply pressure 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Ulazni pritisak 1	0 ... 9 bar
Supply pressure 1 psi	0 ... 130,5 psi
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	39 g
Material of threaded plug	Mesing
Materijal - napomena	RoHS komfornost