

Regulacioni ventil diferencijalnog pritiska LRL-1/4-NPT-QS-3/16-U

Broj artikla: 190908



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Bez manometra, sa spoljašnjim navojem i QS-utičnim priključkom.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija kontrolera | Diferencijalni pritisak konstantan |
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | QS-3/16 |
| Vrsta pričvršćenja | navojno |
| Supply pressure 1 MPa | 0 ... 0,9 MPa |
| Ulazni pritisak 1 | 0 ... 9 bar |
| Supply pressure 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT ojačan |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 36,5 g |
| Material of threaded plug | Mesing |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |