

# Vakuüm čaša bez priključka ESV-80-EF

Broj dela: 191046

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Min. radijus radnog komada	160 mm
Prečnik usisivača	80 mm
Zapremina usisivača	44.18 cm <sup>3</sup>
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okruglo ekstra duboko
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-10 °C...200 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	275 N
Težina proizvoda	41 g
Boja	sivo
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	FPM