


# Amortizer YSRW-8-14

Broj dela: 191194

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Hod	14 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristična linija
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	3 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujućim
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	14 mm
Maks. pričvrtna sila	500 N
Maks. potrošnja energije po hodu	4 J
Maks. potrošnja energije po satu	21000 J
Maks. preostala energija	0.02 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	2.5 N
Min. sila umetanja	18 N
Težina proizvoda	34 g
Opseg mase	10 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik