

Amortizer YSRW-12-20

Broj artikla: 191196

FESTO

samopodesivo, sa progresivnom karakteristikom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Hod	20 mm
Prigušivanje	samopodesivi meka karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	3 m/s
Vreme reseta, kratko	0,3 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritisno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	20 mm
Maks. sila na graničnik	1.000 N
Maks. primljena energija po hodu	12 J
Maks. primljena energija po satu	41.000 J
Maks. preostala energija	0,05 J
Sila reseta	5 N
Težina proizvoda	78 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Čelik, pocinkovan
Material piston rod	visokolegirani čelik