

Amortizer YSRW-20-34

Broj artikla: 191198

FESTO

samopodesivo, sa progresivnom karakteristikom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	20
Hod	34 mm
Prigušivanje	samopodesivi meka karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	3 m/s
Vreme reseta, kratko	0,3 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	34 mm
Maks. sila na graničnik	3.000 N
Maks. primljena energija po hodu	70 J
Maks. primljena energija po satu	100.000 J
Maks. preostala energija	0,32 J
Sila reseta	10 N
Težina proizvoda	330 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Čelik, pocinkovan
Material piston rod	visokolegirani čelik