


Vakuumski filter ESF-4B

Broj artikla: 191204

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Finoća filtera | 10 µm |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 4 bar |
| Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi) | 270 l/min |
| Pogonski medijum | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 19 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa spoljašnjim navojem preko vakuumskog priključka |
| Pneumatski priključak | M6 |
| Vakuumski priključak | M6 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PVF |
| Material housing | Aluminijum Mesing niklovan |