

Svetlosna zaptivka MC-LD-12-24DC

Broj artikla: 19145

FESTO

za elektromagnetne kalemове MSN1G, MSN1W.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Težina proizvoda	1,6 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803 četvorougao ni oblik MSC
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Priključak uzemljenja	postoji
Nazivna snaga svetleće zaptivnice	0,05 W
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	TPE-U(PU)
Boja	transparentno