


Jedinica za vođenje FEN-12/16- -GF

Broj artikla: 19168

FESTO

sa kliznim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku tačnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12/16
Hod	1 ... 200 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vođica	Klizna vođica
Konstruktivna struktura	Vodica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila premeštanja	15 N
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	12 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	490 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	12 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	40 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,9 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of guide component	visokolegirani čelik
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy