

# Filter-regulator LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A



Broj artikla: 192389

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa metalnom zaštitnom šoljom, bez manometra, finoća filteriranja 5 µm.  
Sa automatskim ispuštanjem kondenzata. Sa direktno upravljanim regulatorom pritiska.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost  |
|---------------------------------|---|
| Veličina                        | Maxi  |
| Serija                          | D   |
| Osiguranje aktiviranja          | Okretno dugme sa blokadom   |
| Položaj ugradnje                | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                  | 5 µm  |
| Ispust kondenzata               | potpuno automatski  |
| Konstruktivna struktura         | Filter-regulator bez manometra                                      |
| Maks. količina kondenzata       | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita od ljuštenja            | Metalna zaštitna korpa  |
| Manometar                       | Prepared for G1/4   |
| Pogonski pritisak               | 2 ... 12 bar  |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 12 bar  |
| Maks. histerezis pritiska       | 0,4 bar   |
| Normalni nazivni protok         | 4.000 l/min   |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni gasovi |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ležaja              | -10 ... 60 °C   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma            | 5 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline             | 5 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                | 1.600 g   |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja vodova   |
| Pneumatski priključak 1         | G1/2  |
| Pneumatski priključak 2         | G1/2  |
| Materijal - napomena            | RoHS komfornost   |
| Material housing                | Cink  |
| Material bowl                   | PC  |