

Filter-regulator LFR-3/4-D-DI-MAXI-A

Broj dela: 192392

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Veličina konstrukcije | Maxi |
| Serija | D |
| Zaštita od aktiviranja | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje |
| Ugradni položaj | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 40 µm |
| Odvod kondenzata | potpuno automatski |
| Dizajn | Regulacija filtera sa manometrom |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm ³ |
| Zaštita posude | Metalna zaštitna posuda |
| Indikator pritiska | sa manometarom |
| Radni pritisak | 2 bar...12 bar |
| Opseg regulisanja pritiska | 0.5 bar...12 bar |
| Maks. histereza pritiska | 0.4 bar |
| Normalni nominalni protok | 6800 l/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medija | 5 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | 5 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 1670 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja voda |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak: 2 | G3/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal omotača | PC |